

# KOPPLINGSSCHEMA FÖR LYSRÖR MED QUICKTRONIC® HF-DON




Bild 6  
 QUICKTRONIC® PROFESSIONAL för anslutning  
 av ett LUMILUX® PLUS-lysrör 18, 36 eller 58 W



Bild 7  
 QUICKTRONIC® PROFESSIONAL för anslutning  
 av två LUMILUX® PLUS-lysrör 18, 36 eller 58 W



Bild 8  
 QUICKTRONIC® FM för anslutning  
 av ett FM-lysrör 6, 8, 11 eller 13 W




Bild 9  
 QUICKTRONIC® FH eller FQ för anslutning  
 av ett FH®-rör 14, 21, 28 eller 35 W eller  
 ett FQ®-rör 24, 39, 54 eller 80 W




Bild 10  
 QUICKTRONIC® FH eller FQ för anslutning  
 av två FH®-rör 14, 21, 28 eller 35 W eller  
 två FQ®-rör 24 eller 39 W



Bild 11  
 QUICKTRONIC® FQ för anslutning  
 av två FQ®-rör 54 W