

HSR 400 W/60

HSR | Metallhalogenlampor



Användningsområde

- Underhållning
- Arkitektoniskt

Produktfördelar

- Yttre lampkolv för lättare hantering

Produktegenskaper

- Lampor med sockel i en ände, liknande HTI lamporna



Produktdatablad

Tekniska data


Elektriska data

| | |
|-----------------------|----------|
| Nominell watttal | 400,00 W |
| Nominell märkspänning | 67,0 V |
| Brinnsänning | 67 V |
| Märkström | 6,9 A |
| Lampspänning | 6,9 A |

Fotometrisk data

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Nominell Ljusflöde | 33000 lm |
| Luminans | 20000 cd/cm ² |
| Färgtemperatur | 6000 K |
| Ljusutbyte | 80 lm/W |

Mått



| | |
|-----------------|----------|
| Diameter | 23,0 mm |
| Längd | 110,0 mm |
| Avstånd a / LCL | 62,0 mm |

Livslängder

| | |
|-----------|--------|
| Livslängd | 1000 h |
|-----------|--------|

Tillägg produktdata

| | |
|--------|-------|
| Socket | GX9,5 |
|--------|-------|

Användningsområden

| | |
|-----------|-------|
| Brinnläge | Other |
|-----------|-------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration | 19-01-2022 |
| Primary Article Identifier | 4050300315942 4008321631503 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|-------------|---------|------------|--------|
| 4050300315942 | OSRHSR40060 | - | - | - |
| 4050300315942 | OSRHSR40060 | - | - | - |

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck när de används får HSR-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Lämpliga filter måste säkerställa att UV-strålningen reduceras till en acceptabel nivå. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen. HSR-lampor kan inte omstartas i varmt tillstånd.

Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321631503 | HSR 400 W/60 | Kapsel 1 | 45 mm x 45 mm x 150 mm | 0.31 dm ³ | 64.00 g |
| 4008321631510 | HSR 400 W/60 | Transportförpackning g 10 | 245 mm x 105 mm x 173 mm | 4.45 dm ³ | 640.00 g |
| 4050300315942 | HSR 400 W/60 | Kapsel 1 | - x - x - | | |
| 4050300148441 | HSR 400 W/60 | Transportförpackning g 10 | 245 mm x 105 mm x 165 mm | 4.24 dm ³ | 859.00 g |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.